

REDUCTORES BS-GL 50-3-2.5

Made in Europe



- Regulador de canalização - Mono estágio
- Montagem em garrafa
- Adequado para gases e misturas puras, tóxicas e não corrosivas
- Em latão cromado

Laboratórios e Análise

Aplicação

Os reguladores BS-GL são utilizados nos laboratórios e nas industriais químicas e mecânicas.

Concebido para o arranque:

Gases puros líquidos em fase gasosa

Especificação

A tecnologia de folle confere uma muito grande precisão de regulação da pressão de saída.

Pressão máxima de entrada 50 bar

Pressão de saída..... 0,1 a 3 bar

Caudal nominal de azoto..... 2.5 Nm³/h*

Matérias

Corpo Latão cromado

Folle Bronze

Vantagens

A referência para regulação: O design do folle garante alta precisão na regulação. Modulável As 2 saídas permitem diferentes configurações de conexões: válvulas de corte, ajuste, debitómetro ...

Dimensões

Peso líquido : 0.9 kg

Manual de instruções

OP 150

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

Configuração do modelo

Os redutores são fornecidos com um raccord para garrafa de acordo com o tipo de gás utilizado e com uma ou várias conexões de saída (para montagem conforme o caso). Eles são na origem equipados com um manómetro de baixa pressão e, como opção, com um manómetro de alta pressão.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15899	RED BS-GL 50-3-2,5 NF C - KIT N°2	Outras misturas inertes	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	NF C	KIT N°2	Latão

Opções

	Referência	Designação longa		Referência	Designação longa
	16516	Conexio G 3/8 BSPP macho com oliva entalhado para tubo flexível Diâm. Int. 4 a 6 mm		16565	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16521	Conexio Latio cromado G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/8" Latio *Junta plana PTFCE		16566	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16522	Conexio Latio cromado G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm Latio *Junta plana PTFCE		16567	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16523	Conexio Latio cromado G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/4" Latio *Junta plana PTFCE		16569	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16524	Conexio Latio cromado G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 10 mm Latio *Junta plana PTFCE		19286	CONEXIO G 3/8 BSPP Macho com Olive Entalhado para Tubo Flexível Ø Int. 8 a 10mm - Latio-Cr (3 peças)
	16532	Kit N°2 *Conexios Inox G3/8 BSPP macho * BC Ø Ext. 1/8" e 6 mm Inox *Junta plana PTFCE			
	16558	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE			
	16562	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE			
	16564	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE			

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
15899	16005	Manômetro Indic. Pressão : 0+70+100 bar Ø50 mm -Entrada vertical M10x1 -Mecanismo em liga de cobre
	17141	Junta plana em PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para porta de saída G3/8 BSPP (bolsa de 10)