

VÁLVULAS DE ESCAPE: SD 45-5



- Válvula pressão / depressão
- Montagem em reservatórios
- Adequado para gases neutros
- Em latão

Alimentação, Processo Industrial

Aplicação

Proteção de depósitos de armazenamento de produtos líquidos, em caso de sobrepressão ou depressão do tecto gasoso, durante o enchimento ou trasfegas ou, no caso de variações significativas na pressão atmosférica.

Concebido para o arranque:

Azoto, Gases da gama ALIGAL

Especificação

Adicionar ou remover cargas, de contrapeso (discos) permitem escolher a tara de abertura da válvula.

Limiares de abertura de compressão 15 - 25 - 35 - 45
:.....mbar

Limiar de abertura do vácuo (auto-
mático):.....- 5 mbar

Vantagens

Segurança indispensável:

Em caso de sobrepressão, escolha da tara de abertura.


Em caso de depressão: abertura automática

Info +

Montagem obrigatória de uma ou mais válvulas em função das velocidades de enchimento / trasfega das cubas.

Dimensões

Peso líquido : 1.3 kg



Manual de instruções

OP 611

Ligação

Racor de entrada: G 1"1/4

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Racor de entrada
18856	VÁLV. SEGURANÇA SD 45-5	N2	G 1"1/4