

FLEXÍVEIS ACETILENO 25 GARRAFA

Made in Europe



- Mangueira flexível
- Montagem entre uma garrafa e uma central ou um módulo
- Adequado para acetileno
- En EPDM

Laboratórios e Análise, Processo Industrial

Aplicação

Os flexíveis Acetileno asseguram, em toda segurança, a ligação de garrafas de acetileno aos equipamentos de primeira expansão tais como as centrais e os módulos AIR LIQUIDE.

Concebido para o arranque:
Acetileno

Especificação

Pressão de funcionamento25 bar
Diâmetro nominal.....6 mm
Pressão mínima de ruptura 1400 bar
Pressão de prova hidráulica 300 bar
Temperaturas de funcionamento: -40°C a + 60°C

Matérias

Tubo EPDM, DN 6 mm
Capa..... Trança externa em elastómero
microperfurado
Norma EN ISO 14113, PED 2014/68/UE :
Art 4/3

Vida útil máxima em operação: 5 anos

Alerta de segurança

⚠ Atenção! Em caso de utilização do acetileno, colocar a instalação em segurança através do disco de ruptura.


Vantagens

ERROR: INVALID HTML

Info +

Dimensões

Comprimento (L) : 1.3 m



Manual de instruções

OP 1010

Ligação

Racor de entrada: Ligação tipo H(NF)

Racor de saída: Saída: M 16 x 1,25 fêmea

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
187689	FLEX GAR C2H2 1,3M NF H - M16X1,25	C2H2	NF H	M16 x 1.25 F	EPDM

Opções

	Referência	Designação longa
	19207	Detector de fuga AEROSOL "1000 BULLES"

	Referência	Designação longa
	19555	Conexio Ø16X1,336 SI M - Ø16X1,25 macho C2H2

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
187689	190019	O-ring EPDM R9 Acetileno 11,1x1,78
	190020	Junta Plana em nylon Acetileno 14x7,7x2,2