

# DETETORES DE FUGAS 1000 BULLES



- Detetor de fugas
- Teste de fugas para ligações

Soldadura, Corte, Processo Industrial

## Aplicação

O 1000 Bolhas é usado para evidenciar fugas em conexões de equipamentos industriais. Compatível com oxigênio e gases combustíveis. Não compatível com gases de alta pureza.

### Concebido para detecção de gases:

Gases não corrosivos, Gases combustíveis

## Especificação

Numero ONU ..... 1950

## Alerta de segurança

⚠ Atenção! Recipiente sob pressão: pode re-bentar se aquecido

## Vantagens

### Fácil de usar:

Pulverização simple na conexão, as bolhas aparecem no local preciso da fuga.

### Limpo:

Não deixa rastros

### Info +

Compatível com oxigênio e gases combustíveis. Não compatível com gases de alta pureza.

# Dimensões

Peso líquido : 0.9 kg

## Manual de instruções

OP 601

## Configuração do modelo

Fornecido em caixas de 6 sprays