

DETETORES DE FUGAS 1000 BULLES



- Detetor de fugas
- Teste de fugas para ligações

Soldadura, Corte, Processo Industrial

Aplicação

O 1000 Bolhas é usado para evidenciar fugas em conexões de equipamentos industriais. Compatível com oxigênio e gases combustíveis. Não compatível com gases de alta pureza.

Concebido para detecção de gases:

Gases não corrosivos, Gases combustíveis

Especificação

Numero ONU 1950

Alerta de segurança

⚠ Atenção! Recipiente sob pressão: pode re-bentar se aquecido

Vantagens

Fácil de usar:

Pulverização simple na conexão, as bolhas aparecem no local preciso da fuga.

Limpo:

Não deixa rastros

Info +

Compatível com oxigênio e gases combustíveis. Não compatível com gases de alta pureza.

Dimensões

Peso líquido : 0.9 kg

Manual de instruções

OP 601

Configuração do modelo

Fornecido em caixas de 6 sprays

Produto

Referência	Designação curta
19207	DETECTOR DE FUGA "1000 BULLES" (6 PEÇAS)