

REGULADORES DE LINHA DHPS-L 200-175-30

Made in Europe



- Regulador de Alta pressão - Mono estágio
- Montagem em canalização ou painel de gás
- Adequado para gases puros e misturas, não corrosivos
- Em latão niquelado

Laboratórios e Análise, Processo Industrial

Aplicação

Os reguladores DHPS destinam-se à aplicações que necessitam altas pressões e grandes débitos nos laboratórios e nas unidades de produção.

Concebido para o arranque:

Gases puros não corrosivos até N60 incluindo ALPHAGAZ™ 1 & 2, Misturas não corrosivas com concentração superior a 1 ppm

Exceto:

Hidrocarbonetos, Dióxido de azoto, Dióxido de carbono

Especificação

Pressão máxima de entrada200 bar
Pressão de saída.....20 à 175 bar
Caudal nominal de azoto.....30 Nm³/h*

Matérias

Corpo Latão cromado

Info +

O uso de DHP com pressão de O₂ a jusante > 30 bar deve estar sujeito a uma análise de risco pelo usuário para proteção contra o risco de compressão adiabática de O₂

Vantagens

Grande conforto de uso:


Grande flexibilidade na manobrabilidade da roda de ajuste de pressão, graças ao seu design de pistão.

Descompressão automática:

A descompressão automática permite, com um único gesto, afrouxar o volante, purgar e / ou ajustar a pressão no circuito a jusante.

Dimensões

Peso líquido : 2.3 kg



Manual de instruções

OP 250

Ligação


Racor de entrada: 1 conexão de entrada Ø 16 x 1,336 SI fêmea

Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

Descrição da conexão:

De acordo com o tipo e o diâmetro da canalização.

Curva de débito



Configuração do modelo

O uso de DHP com pressão de O2 a jusante > 30 bar deve estar sujeito a uma análise de risco pelo usuário para proteção contra o risco de compressão adiabática de O2