

# REDUCTORES

## DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM



- Regulador de canalização - Mono estágio
- Montagem em garrafa
- Adequado para gases liquefeitos corrosivos em fase gasosa
- Em aço inoxidável

Laboratórios e Análise

### Aplicação

#### Concebido para o arranque:

Amoníaco, Misturas reativas, Dióxido de enxofre

#### Exceto:

Dióxido de carbono

### Especificação

Pressão máxima de entrada ..... 25 bar

Caudal nominal de azoto ..... 5 m<sup>3</sup>/h\*

Pressão de regulação ..... 5 bar

Tratamento a vácuo possível para purgas ocasionais, Taxa de fuga interna/externa ≤ 3x10<sup>-9</sup> mbar.l/s de hélio., Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C.

### Matérias

Corpo ..... Aço inoxidável 316L

Sede ..... Aço inoxidável 316

Valvula ..... Aço inoxidável 316L revestido  
com PTFCE

Membrana ..... Hastelloy C®

Filtro ..... Monel® 400

Válvula ..... Aço inoxidável/EPDM

Sede ..... PTFCE

# Manual de instruções

OP 150

## Ligação

**Racor de entrada:** Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

**Racor de saída:** 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

**Racor da válvula:** Junta de compressão em aço inoxidável 6 mm