

POSTOS DE UTILIZAÇÃO M3DCN HD 25-7-50 FLAMAL

Made in Europe



- Ponto de utilização industrial - Grandes caudais para estaleiros
- Paragem e regulação do caudal
- Adequado para gases da gama FLAMAL
- Em latão niquelado

Soldadura, Processo Industrial

Aplicação

Os postos de utilização da linha M3DCn HD constituem o terminal de uma rede de distribuição de gás industrial em oficinas e obras, em condições de uso intensivo. Eles são especialmente indicados para aplicações que requerem robustez, fiabilidade e grandes débitos, nas áreas de construção naval, caldeiraria, fundição e oficinas de corte.

Concebido para o arranque:

Etileno, Metano, Propano, Propileno

Especificação

Pressão máxima de entrada 25 bar
Caudal nominal de azoto 50 m³/h*

Matérias

Válvula Válvula de corte 1/4 volta
Regulador Corpo em latão niquelado, Filtro em Monel®, Vedante em alumínio/ FKM, Membrana em PA-FKM, Assento em latão, Válvula reguladora em latão revestido com FKM
Manómetro Caixa em aço inoxidável Ø 50 mm
Sede FKM

Vantagens

Robusto e fiável:

Regulador DCn tem tecnologia comprovada, garantindo estabilidade e caudal.

Simples e prático:

Conjunto pronto para instalar, intervenções rápidas e fáceis durante as operações de inspeção e manutenção.

Info +

A tampa pode ser removida sem ferramentas.

Dimensões

Comprimento (L) : 80 mm
Comprimento (L1) : 60 mm
Altura (H) : 280 mm
Altura (H1) : 130 mm
Profundidade (D) : 136.6 mm
Peso líquido : 1.87 kg

Manual de instruções

OP 410

Ligação

Racor de entrada: 1 conexão de entrada G 1/2" fêmea
Racor de saída: oliva para tubos flexíveis Ø int 8-10 mm

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
174235	KIT POSTO M3DCN HD 25-7-50 FLAMAL	CnHm	25 bar	7 bar	50 Nm³/h	G 1/2 F	OL 8/10mm	Latão

Opções

Referência	Designação longa
172799	Válvula anti-retorno - pára chama 85-10.V Flamal *Entrada G 3/8 RH M *Saída G 3/8 LH M
174022	Kit conexão saída porta tubo flexível G3/8 LH - com oliva para tubo flexível Ø 8 mm

Referência	Designação longa
174025	KIT TUBO D10 e porca G3/8 LH

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
174235	18525	Manômetro Indic. Pressão : 0-10 bar Ø50 mm *Entrada traseira G1/4 *Mecanismo em liga de cobre
	160143	Kit de Juntas planas Cu para Manômetro G1/4
	169922	KIT Juntas FKM conexão montagem 3 peças para M3DCn FLAMAL 1 KIT = 10 juntas