

FLEXÍVEIS FLEXÍVEIS FOOD GARRAFA..



- Mangueira flexível - Alta pressão
- Montagem entre um quadro de garrafas e uma central ou módulo
- Adequado para gases de qualidade alimentar. Cumpre os regulamentos alimentares (CE) n ° 1935/2004.
- Em aço inoxidável

Alimentação, Bebidas

Aplicação

Os flexíveis asseguram, com toda a segurança, a ligação das garrafas aos equipamentos de primeira expansão. Permitem a transferência de um gás mantendo a sua pureza.

Concebido para o arranque:

Gases da gama ALIGAL

Concebido para:

Centrais e módulos de gás

Especificação

Pressão de funcionamento 200 bar

Pressão mínima de ruptura 1400 bar

Pressão de prova hidráulica 375 bar

Taxa de fuga interna/externa $\leq 1 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de hélio., Temperaturas de funcionamento: -20°C a +60°C.

Matérias

Tubo Aço inoxidável 316L, DN 6 mm

Capa duas tranças de aço inoxidável

Proteção Cabos de segurança anti-chicotete em aço inoxidável de 3 mm de diâmetro com fixador de cabo em aço inoxidável.

Norma ISO 16964 : 2019

Desengorduramento Desengorduramento: conteúdo residual de hidrocarbonetos < 100 mg/m²

Vantagens

Segurança reforçada:

Cabo de segurança para evitar chicotadas da mangueira em caso de ruptura. **Funcional:**

Fácil conexão de garrafas de todos os tamanhos.

Extremidades protegidas por mangas de aço inoxidável anti-dobráveis.

Info +

Certificados de controle de materiais e fabricação disponíveis


Alerta de segurança

⚠ Atenção! Fixar firmemente o cabo de segurança em cada extremidade.

Dimensões

Comprimento (L) : 1300 mm

Ø1 : 6 mm



Manual de instruções

OP 1050

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: M20 x 1,5 fêmea

Configuração do modelo

Os kits "Flexível Garrafa" incluem um flexível, uma conexão de entrada para módulos/ centrais de Air Liquide e um rack para 1 garrafa




Descrição da conexão:

Os flexíveis são equipados com acessórios não removíveis e entregues com suas juntas.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
199345	FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF C FOOD	Gases Inertes	NF C	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável
199346	FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF F FOOD	O2	NF F	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável
199347	FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF G FOOD	N2O	NF G	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável
203785	KIT FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF C FOOD	Gases Inertes	NF C	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável
203786	KIT FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF F FOOD	O2	NF F	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável
206084	KIT FLEX INOX GAR 1,3M SOLDADO NF G FOOD	N2O	NF G	M20 x 1.5 F	Aço inoxidável

Opções

	Referência	Designação longa
	19176	Suporte fixação murale para 1 garrafa com cinta
	19207	Detector de fuga AEROSOL "1000 BULLES"
	189207	Conexio Anti-chicote + Filtro *Entrada M20x1,5 M *Saída Ø 16x1,336 SI M Latio-Cr FOOD