

DEBITÓMETROS DYNAVAL 15L/MIN

Made in Europe



- Debitômetro mecânico - Baixa pressão
- Montagem em regulador ou canalização
- Adequado para gases de qualidade industrial
- Em liga leve

Processo Industrial

Aplicação

Os postos de utilização DYNAVAL são destinados a todas as aplicações para as quais é necessária uma regulação precisa do débito.

Concebido para o arranque:

Gases de qualidade industrial

Especificação

Pressão máxima de entrada 3.5 bar

Caudal regulável até 0 a 15 l/min

Caudal máxima 15 l/min

Matérias

Corpo Liga leve


Dimensões

Comprimento (L) : 56 mm

Altura (H) : 121 mm

Profundidade (D) : 61 mm

Peso líquido : 0.4 kg



Manual de instruções

OP 440

Ligação

Racor de entrada: Entrada: G 3/8" macho

Configuração do modelo

Os DYNAVAL são fornecidos com uma conexão de saída macho M12x100 para argon (Ar) e dióxido de carbono (CO2) ou M12x125 para outros gases

Descrição da conexão:

Porca + olive entalhada para tubos flexíveis Ø int 6 mm.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15948	DEB DYNAVAL N2 1-15L/MIN OE 4/6MM	N2	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve
15963	DEB DYNAVAL O2 1-15L/MIN OE 4/6MM	O2	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve
15952	DEB DYNAVAL ÁRGON 1-15L/MIN OE 4/6MM	Ar	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve