

DEBITÓMETROS DYNAVAL 5L/MIN

Made in Europe



- Debitômetro mecânico - Baixa pressão
- Montagem em regulador ou canalização
- Adequado para gases de qualidade industrial
- Em liga leve

Processo Industrial

Aplicação

Os postos de utilização DYNAVAL são destinados a todas as aplicações para as quais é necessária uma regulação precisa do débito.

Concebido para o arranque:

Gases de qualidade industrial

Especificação

Pressão máxima de entrada 3.5 bar

Caudal regulável até 0 a 5 l/min

Caudal máxima 5 l/min

Matérias


Corpo Liga leve

Mecanismo de medi-

ção Latão

Dimensões

Comprimento (L) : 56 mm
Altura (H) : 121 mm
Profundidade (D) : 61 mm
Peso líquido : 0.4 kg



Manual de instruções

OP 440

Ligação

Racor de entrada: Entrada: G 3/8" macho

Configuração do modelo

Os DYNAVAL são fornecidos com uma conexão de saída macho M12x100 para argon (Ar) e dióxido de carbono (CO2) ou M12x125 para outros gases

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15962	DEB DYNAVAL O2 0,5-5L/MIN OE 4/6MM	O2	3,5 bar	5 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve
15951	DEB DYNAVAL ÁRGON 0,5-5L/MIN OE 4/6MM	Ar	3,5 bar	5 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve
15947	DEB DYNAVAL N2 0,5-5L/MIN OE 4/6MM	N2	3,5 bar	5 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve
15966	DEB DYNAVAL TRA 0,5-5L/MIN OE 4/6MM	AR	3,5 bar	5 l/min	G 3/8 BSPP M	OL 4/6mm	Liga leve