


REDUCTORES PRIMEJET C2H2 25-1.5-5

Made in Europe



- Regulador - Mono estágio
- Montagem em garrafa
- Adequado para acetileno de qualidade industrial
- Em latão

Soldadura, Corte

Aplicação

Os reguladores PRIMEJET são utilizados para aplicações de soldadura-corte e para criação de atmosferas nos diferentes sectores da indústria.

Concebido para o arranque:

Acetileno industrial

Concebido para:

Acetileno

Exceto:

Todos os outros gases

Especificação

Pressão máxima de entrada25 bar

Pressão de saída.....0,2 a 1,5 bar

Caudal nominal de azoto.....5 m³/h*

Pressão de regulação1.5 bar

Temperaturas de funcionamento:-20°C a +60°C.

*Débito à pressão de saída máxima (P2) garantido até uma pressão de entrada igual à 2P2 + 1 bar.

Matérias

Corpo Latão

Sede CR

Membrana EPDM

Filtro Bronze sinterizado

Manómetro Ø 63 mm, Liga de cobre

Vantagens

A melhor relação preço-qualidade: Tecnologia de membrana simples. Prático: Volante ergonômico e boa visualização das pressões no mostrador.

Alerta de segurança

⚠ Atenção! Deve usar equipamento de segurança pessoal apropriado (luvas, óculos de solda, avental)

Dimensões


Comprimento (L) : 290 mm

Altura (H) : 210 mm

Profundidade (D) : 60 mm

Ø1 : 63 mm

Peso líquido : 1.9 kg



Manual de instruções


OP 110

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: G 3/8" ou M 16 fêmea LH

Curva de débito



Configuração do modelo

Os redutores são fornecidos com um raccord de entrada alta pressão adaptada ao tipo de gaz utilizado e com um ou vários raccord de saída (para montagem conforme o caso). Eles são na origem equipados com dois manómetros de alta e baixa pressão e de uma válvula de segurança.