

# GARRAFAS PEQUENAS S05 O2 C2H2 KIT ALBEE

- Garrafa Albee cheia
- Pronta para usar
- ALbee Flame para soldadura chama

Corte

## Aplicação

Brasagem, soldadura, corte e aquecimento com oxi acetileno. Para picheleiros, oficinas de manutenção e pequenos artesãos

## Especificação

Peso, capacidade, tamanho, nossas pequenas garrafas se adaptam aos diferentes consumos de nossos clientes.

Pressão de funcionamento .....200 bar  
Manômetro inte-  
Tipo de válvula .....grado  
Top .....MINITOP  
Tipo de FDS .....Samengeperst gas

## Alerta de segurança

⚠ Atenção! Em caso de transporte de garrafas, assegurar suficiente ventilação do veículo.

## Vantagens

Abertura e fecho rápido. Controlo permanente do conteúdo.

### Info +

As pequenas garrafas com redutor integrado

# Dimensões

Altura (H) : 100 cm

Peso líquido : 27 kg

## Descrição da conexão:

Garrafa entregue cheia

## Produto

Referência	Designação curta
97441	CONJUNTO GÁS OXYFLAM MINITOP