

REGULADORES DE LINHA DACC.S 25-8-12

Made in Europe



- Regulador de canalização - Mono estágio
- Montagem em canalização ou painel de gás
- Adequado para gases puros
- Em aço inoxidável

Laboratórios e Análise

Aplicação

Os reguladores DACC.S são muito utilizados nas indústrias química ou agro-alimentar.

Concebido para o arranque:

Gases puros não corrosivos até N60 incluindo ALPHAGAZ™ 1 & 2, Misturas não corrosivas com concentração superior a 1 ppm

Exceto:

Protóxido de azoto

Especificação

A válvula equilibrada limite os efeitos provocados pela variação da pressão de entrada

Pressão máxima de entrada 25 bar

Pressão de saída..... 0,5 a 8 bar

Caudal nominal de azoto..... 12 Nm³/h*

Tratamento a vácuo possível para purgas ocasionais, Taxa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de hélio., Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C.

*caudal nominal em azoto a 15 °C.

Matérias

Corpo Aço inoxidável 316

Sede Aço inoxidável 316L

Valvula Válvula equilibrada em aço inoxidável 316L forrado FKM

Membrana Hastelloy C®

Manómetro Mecanismo em aço inoxidável, Ø 50 mm

Sede PTFCE, FKM

Vantagens

Estabilidade perfeita: Insensível a variações nas pressões de entrada.

Prático : Instalação possível de acordo com a direção do fluxo de gás, graças a duas conexões para o manómetro.

Dimensões

Comprimento (L) : 62 mm
Altura (H) : 125 mm
Profundidade (D) : 83 mm
Ø1 : 50 mm
Peso líquido : 0.5 kg




Manual de instruções

OP 250

Ligação

Racor de entrada: Entrada: G 3/8" BSPP fêmea
Racor de saída: 1 porta de saída G 3/8 BSPP fêmea

Curva de débito



Configuração do modelo

Regulador equipado com manómetro de baixa pressão, entregue sem conexões. Selecione os acessórios apropriados para a instalação na tubagem.


Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal
15876	RED DACC.S 25-8-12	Misturas	25 bar	8 bar	12 Nm³/h

Opções

	Referência	Designação longa
	16558	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16564	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16565	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16569	Conexio Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
15876	15986	Manômetro Indic. Pressão: -1+8+12 bar Ø50 mm -Entrada vertical M10x1 -Mecanismo em inox
	17141	Junta plana em PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para porta de saída G3/8 BSPP (bolsa de 10)