


Dimensões

Comprimento (L) : 120 mm
Altura (H) : 120 mm
Profundidade (D) : 150 mm
Ø1 : 66 mm
Ø2 : 50 mm
Peso líquido : 2 kg



Manual de instruções

OP 250


Ligação

Racor de entrada: 2 conexões de entrada Ø 16 x 1,336 SI fêmea
Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea
Racor da válvula: Junta de compressão em aço inoxidável 6 mm

Descrição da conexão:

De acordo com o tipo e o diâmetro da canalização.

Curva de débito



Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15526	RED DIM 200-50-30	Gases corrosivos, Misturas	200 bar	50 bar	30 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI F	G 3/8 BSPP Fa	Aço inoxidável

Opções

	Referência	Designação longa
	16472	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm - Inox
	16473	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 12 mm - Inox
	16474	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 10 mm - Inox
	16475	Conexão 16x1,336 SI macho *Bicone Diâm. Ext. 1/4" - Inox
	16532	Kit N°2 *Conexões Inox G3/8 BSPP macho * BC Ø Ext. 1/8" e 6 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16558	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16564	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16565	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicone Diâm. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16567	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16569	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	17061	VÁLVULA de Segurança Colectável em Inox / EPDM - 5 Bar Entrada G 3/8 BSPP M - Saída BC 6mm

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
15526	15979	Manómetro Indic. Pressão : 0+200+315 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em inox
	16021	Manómetro Indic. Pressão : 0+70+100 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em inox
	17141	Junta plana em PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para porta de saída G3/8 BSPP (bolsa de 10)