

# UNIÕES ANTI-CHICOTE PARA CENTRAIS/MÓ- DULOS



- Conector anti-vibração com filtro
- Montagem na entrada da central de gás
- Adequado para gases puros e de qualidade industrial
- Em aço inoxidável ou em latão

Laser, Laboratórios e Análise, Bebidas, Processo Industrial

## Aplicação

### Concebido para o arranque:


Gases neutros de qualidade industrial, Gases puros

### Concebido para:

Conexão de flexíveis ou pigtails a centrais Airliquide

## Especificação

Pressão de funcionamento .....300 bar



## Ligação

Racor de entrada: M20 x 1,5 macho

## Produto

Referência	Designação curta	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
145034	FITTING AF + FILTER ECOGAZ 21,7 W LH		Ø 16x1,336 SI M	
19331	CONEXÃO AC + FILTRO M20X1,5 M LATÃO	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	Latão
189207	CONEXÃO AC + FILTRO M20X1.5 FOOD	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	
132302	FITTING AF NPT 3/8 M - M20X1,5 M	BC 6mm	Ø 16x1,336 SI M	
132303	FITTING AF NPT 1/4 M - M20X1,5 M			
16413	CONEXÃO AC + FILTRO M20X1,5 M LATÃO-NI	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	Ni-Latão

## Opções

	Referência	Designação longa
	189207	Conexão Anti-chicote + Filtro *Entrada M20x1,5 M *Saída Ø 16x1,336 SI M Latão-Cr FOOD