

REDUCTORES

HD.S 200-8-5 T PURGA



- Regulador de Alta pressão - Mono estágio
- Montagem em garrafa de 200 bar - entrada lateral
- Adequado para gases puros e misturas, ligeiramente corrosivos
- Em aço inoxidável

Laboratórios e Análise

Aplicação

Concebido para o arranque:

Gases ligeiramente corrosivos, Gases puros até N60 incluindo ALPHAGAZ™ 1 & 2, Misturas reativas

Especificação

Pressão máxima de entrada200 bar

Pressão de saída.....0,4 a 8 bar

Caudal nominal de azoto.....5 Nm³/h*

Taxa de fuga interna/externa ≤ 2x10⁻⁸ mbar.l/s de hélio., Temperaturas de funcionamento: -40°C a +74°C.

Matérias


Corpo Aço inoxidável 316

Vantagens

Muito compacto:

A entrada lateral reduz o espaço e permite a montagem em painel.. **Despoluição mais fácil :**

Baixo volume morto, reduzindo o consumo de gás durante as purgas.



Manual de instruções

OP 150

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

Racor da válvula: Junta de compressão em aço inoxidável 6 mm

Curva de débito

