

REDUCTORES BS.V-GL 50-10-3.5

Made in Europe



- Regulador de canalização - Mono estágio
- Montagem em garrafa
- Adequado para hidrocarbonetos liquefeitos em fases gasosas
- Em latão cromado

Laboratórios e Análise

Aplicação

Os reguladores BS.V-GL são utilizados nos laboratórios e nas industriais químicas e mecânicas.

Concebido para o arranque:

Gases liquefeitos em fase gasosa C_nH_m:

Especificação

A tecnologia de folle confere uma muito grande precisão de regulação da pressão de saída.

Pressão máxima de entrada 50 bar

Pressão de saída..... 0,5 a 10 bar

Caudal nominal de azoto..... 3.5 Nm³/h*

Matérias

Corpo Latão cromado

Folle Bronze

Vantagens

A referência para regulação: O design do folle garante alta precisão na regulação. Modulável As 2 saídas permitem diferentes configurações de conexões: válvulas de corte, ajuste, debitómetro ...

Dimensões

Peso líquido : 0.9 kg

Manual de instruções

OP 150

Ligação

Racor de entrada: Conexão alta pressão (AP) de acordo com o gás

Racor de saída: 2 portas de saída G 3/8 BSPP fêmea

Configuração do modelo


Os reguladores de pressão são fornecidos com um raccord de entrada de acordo com o tipo de gás utilizado e uma ou várias conexões de saída (para montagem conforme o caso). Eles são na origem equipados com um manómetro de baixa pressão como opção, com um manómetro de alta pressão.

Produto

Referência	Designação curta	Gás	Pressão de entrada	Pressão de saída	Caudal	Racor de entrada	Racor da saída	Matéria
15906	RED BS-V-GL 50-10-3,5 NF E - KIT N°2	Misturas inflamáveis	50 bar	10 bar	3.5 Nm³/h	NF E	KIT N°2	Latão

Opções

	Referência	Designação longa
	16516	Conexão G 3/8 BSPP macho com oliva entalhado para tubo flexível Diâm. Int. 4 a 6 mm
	16521	Conexão Latão cromado G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 1/8" Latão *Junta plana PTFCE
	16522	Conexão Latão cromado G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 6 mm Latão *Junta plana PTFCE
	16523	Conexão Latão cromado G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 1/4" Latão *Junta plana PTFCE
	16524	Conexão Latão cromado G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 10 mm Latão *Junta plana PTFCE
	16526	Conexão Latão cromado G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 8 mm Latão *Junta plana PTFCE
	16532	Kit N°2 *Conexões Inox G3/8 BSPP macho * BC Ø Ext. 1/8" e 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16558	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referência	Designação longa
	16564	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16565	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16569	Conexão Inox G3/8 BSPP macho *Bicône Diâm. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE
	19286	CONEXÃO G 3/8 BSPP Macho com Olive Entalhado para Tubo Flexível Ø Int. 8 a 10mm - Latão-Cr (3 peças)

Peças de substituição

Referência	peças de substituição	Designação longa
15906	17141	Junta plana em PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para porta de saída G3/8 BSPP (bolsa de 10)
	161472	Manômetro Indic. Pressão : -1+10+15 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em liga de cobre