

# POSTOS DE UTILIZAÇÃO EOLBARI 30 AR/CO2

Made in Europe



- Posto de utilização industrial com disco calibrado
- Paragem e regulação do caudal
- Adequado para misturas Ar/CO2
- Em latão cromado

Soldadura

## Aplicação

Os postos de utilização EOLBARI constituem o terminal das redes de distribuição de gases industriais nas oficinas. São frequentemente utilizadas para a alimentação de postes de soldadura TIG e MIG-MAG.

### Concebido para o arranque:

Gases neutros de qualidade industrial, Misturas de árgon e dióxido de carbono de qualidade industrial

## Especificação

Pressão máxima de entrada ..... 15 bar

Pressão de saída predefinida..... 3.5 bar

Indicador de fluxo ..... Classe 5

## Dimensões


**Comprimento (L) :** 158.6 mm

**Comprimento (L1) :** 73 mm

**Altura (H) :** 191.6 mm

**Altura (H1) :** 115 mm

**Peso líquido :** 1 kg



## Manual de instruções

OP 420

## Ligação

**Racor de entrada:** Entrada: encaixe soldado em latão Ø 10 mm

**Racor de saída:** Saída: oliva para tubos flexíveis Ø int 6 mm

## Descrição da conexão:

Porca + olive entalhada para tubos flexíveis Ø int 6,3 e 8 mm.

## Para encomendar

Os postos de utilização EOLBARI são fornecidos com uma válvula de corte, de uniões de entrada e de saída e de um suporte de parede.