

STANDARD 02 5L

- Pequena Garrafa Oxigénio Cheia
- Brasagem, soldadura e aquecimento
- Válvula standard

Aplicação

Brasagem, soldadura, corte e aquecimento oxiacetileno.
Para picheleiros, oficinas de manutenção e pequenos artesãos

Especificação

Cor da ogivabranco (RAL 9010)
Tipo de válvulaStandard (RPV)
TopSTANDARD

Configuração do modelo

Garrafa cheia

Produto

Referência	Designação curta
154554	GA. OXIGENIO 3L CHEIA