

# VÁLVULAS DE ESCAPE: SD 45-5



- Válvula pressão / depressão
- Montagem em reservatórios
- Adequado para gases neutros
- Em latão

Alimentação, Processo Industrial

## Aplicação

Proteção de depósitos de armazenamento de produtos líquidos, em caso de sobrepessão ou depressão do tecto gasoso, durante o enchimento ou trasfegas ou, no caso de variações significativas na pressão atmosférica.

### Concebido para o arranque:

Azoto, Gases da gama ALIGAL

## Especificação

Adicionar ou remover cargas, de contrapeso (discos) permitem escolher a tara de abertura da válvula.

Limiares de abertura de compressão 15 - 25 - 35 - 45  
:.....mbar

Limiar de abertura do vácuo (auto-  
mático):.....- 5 mbar

## Vantagens

### Segurança indispensável:

Em caso de sobrepessão, escolha da tara de abertura.


En caso de depressão: abertura automática

### Info +

Montagem obrigatória de uma ou mais válvulas em função das velocidades de enchimento / trasfega das cubas.

# Dimensões

Peso líquido : 1.3 kg



## Manual de instruções

OP 611

## Ligação

Racor de entrada: G 1"1/4

## Produto

Referência	Designação curta	Gás	Racor de entrada
18856	VÁLV. SEGURANÇA SD 45-5	N2	G 1"1/4