

A solução profissional,
simples e inovadora

Gama de pequenas garrafas 



ALbee 5 Litros - 200 bar

Dimensões aproximadas: diâmetro 140 mm, altura 525mm

Referência	Produto	Gás	m³	Peso (Kg)
147218	ALbee Weld Ar	Ar	1	10,2
147203	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	1,1	10,4
147214	ALbee Flame O ₂	O ₂	1	9,9
147216	ALbee Flame Ace	C ₂ H ₂	0,8	11,4



ALbee 11 Litros - 200 bar

Dimensões aproximadas: diâmetro 178 mm, altura 580 mm

Referência	Produto	Gás	m³	Peso (Kg)
147219	ALbee Weld Ar	Ar	2,3	17,7
147204	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	2,5	18,1
147215	ALbee Flame O ₂	O ₂	2,3	17
147217	ALbee Flame Ace	C ₂ H ₂	1,4	15,9
158103	ALbee Cool*	N ₂	2,1	20

*Conexão de saída 1/4 SAE



ALbee 13,4 Litros - 300 bar

Referência	Produto	Gás	m³	Kg/cheia
164095	ALbee Weld Ar	Ar	4,1	25
164099	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	4,5	25

Consumos e autonomia das garrafas

Processo	Detalhes	Consumo de Gás	Tamanho das Garrafas		
			B5	B11	B13
Chama Soldadura & Aquecimento	160 lt/hr	O ₂ 176 lt/hr; Ad 160 lt/hr	6 hrs	14 hrs	
	315 lt/hr	O ₂ 346 lt/hr; Ad 315 lt/hr	3 hrs	7 hrs	
Chama de Corte	10 mm esp.	O ₂ 1580 lt/hr; Ad 350 lt/hr	30 min	53 min	
	50 mm esp.	O ₂ 3550 lt/hr; Ad 500 lt/hr	14 min	24 min	
GTAW		Ar 8/10 lt/min	1 hr	2 hr 20 min	4 hr 10 min
GTAW (MIG)		Ar 16 lt/min	1 hr	2 hr 15 min	4 hr
FCAW (MAG)		Ar/CO ₂ 16 lt/min	1 hr	2 hr 15 min	4 hr

Contacto

Sociedade Portuguesa do Arliquido,
“ARLÍQUIDO”, LDA.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 – 2º
Arquiparque-Miraflores
1495-131 Algés
Linha Directa: 800 784 333

industrial.airliquide.pt



A Air Liquide é líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. Presente em 80 países com cerca de 65 000 colaboradores, o Grupo serve mais de 3,5 milhões de clientes e de pacientes.



As pequenas garrafas
que fazem o trabalho
difícil por si



Oferece-lhe mais valia em:



Segurança

- Proteção total da saída do reductor
- Sem contacto com a alta pressão
- Controlo de funcionamento pela Air Liquide a cada novo enchimento de gás
- Fecho instantâneo



Conforto

- Tulipa ergonómica para facilitar o transporte
- Acesso fácil para ligar a mangueria
- Controlo permanente do conteúdo de gás
- Fácil regulação da pressão de trabalho



Economia

- Eliminação dos desperdícios de gás
- Sem devoluções de garrafas ainda com gás
- Eliminação de todas as preocupações com reductores: sem reparações, substituições e perdas de tempo na sua montagem e desmontagem
- Sem contratos e/ou alugueres




Fácil gestão

Com a compra de cada garrafa receberá um contrato de garantia que lhe assegura:

- Troca de garrafas vazias por cheias em perfeito estado de utilização, em todos os pontos de serviço Air Liquide
- Manutenção gratuita para as garrafas e reductor caudalímetro integrado
- Prova e teste periódico da garrafa

2018 Cód. 99080 Fotos: Air Liquide



Conjuntos de Soldadura



OXIBUTANO ALbee

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97450	97452
Peso	20 Kg	18 Kg
Dimensões	80 x 50 x 30 cm	80 x 50 x 30 cm

Conjuntos de Soldadura standard



MINIOXIBUTANO

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97443	97455
Peso	9 Kg	7Kg
Dimensões	63,5 X 30 X 25 cm	63,5 X 30 X 25 cm
Carga de gás	O ₂ = 0,5 m ³ butano = 0,5 kg	O ₂ = 0,5 m ³ butano = 0,5 kg

Vantagens das garrafas



Abertura e fecho rápido



Débito de saída regulável de 0 a 15 lts/min em Argon e misturas



União de saída com ligação rápida em Argon e misturas



Ergonómico



Controlo permanente de conteúdo

Conjuntos de azoto



B7



B11

CONJUNTO DE VARRIMENTO N₂

	B7	B11
Referência	97496	97497
Composto por:	Carro porta-garrafas com caixa de ferramentas (Ref. 105557)	
	Redutor Eurojet N ₂ de 50 bar (Ref. 109737)	
	Mangueira de 5 m com uniões de ligação (Ref. 105375)	
	Garrafa B7 N ₂ (Ref. 97468)	Garrafa B11 N ₂ (Ref. 97474)

Gama de garrafas standard



B2,5

	B2,5 Oxigénio
Referência	154554
Capacidade	0,5 m ³

B5



B5



B5



	B5 Oxigénio OXYFLAM	B5 Acetileno OXYFLAM	B5 Azoto OXYFLAM	B5 Helibal OXYFLAM
Referência	97458	97459	97460	97463
Capacidade	1,1 m ³	0,7 m ³	0,9 m ³	0,9 m ³


B7



B7



B11



	B7 Oxigénio ALUMÍNIO	B7 Azoto ALUMÍNIO	B11 Azoto ROLLERFLAM ALUMÍNIO
Referência	97469	97468	97474
Capacidade	1,5 m ³	1,4 m ³	2,1 m ³

OXYFLAM ALbee

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97444	97441
Chama	3.100 °C	3.100 °C
Peso	30 Kg	28 Kg
Dimensões	66 x 41 x 29 cm	66 x 41 x 29 cm



OXYFLAM

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97447	97457
Peso	30 Kg	28 Kg
Dimensões	41 X 29 X 66 cm	41 X 29 X 66 cm
Carga de gás	O ₂ = 1,1 m ³ C ₂ H ₂ = 0,8 kg	O ₂ = 1,1 m ³ C ₂ H ₂ = 0,8 kg

ROLLERFLAM ALbee

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97445	97442
Chama	3.100 °C	3.100 °C
Peso	43 Kg	41 Kg
Dimensões	95 x 51 x 48 cm	95 x 51 x 48 cm



OXIBUTANO

	Conjunto completo	Conjunto gás
Referência	97446	97456
Peso	20 Kg	18 Kg
Dimensões	85 x 50 x 30 cm	85 x 50 x 30 cm
Carga de gás	O ₂ = 1,1 m ³ butano = 2,8 kg	O ₂ = 1,1 m ³ butano = 2,8 kg

Conjuntos completos compostos por: Carrinho, garrafas, maçarico soldador com kit de 7 bicos (5 para OXIBUTANO), 5 metros de borracha, kit de válvulas de segurança e óculos cristal verde DIN5.

Conjuntos gas compostos por: Carrinho, garrafas.